

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.com.ua

## Сертифікат якості

**04.08.2026**

**Виробник:** Діппед Продактс (Таїланд) Лтд. (Dipped Products (Thailand) Ltd.),  
82/2 Муу 9, Тумбол Раттапум, Амфур Хуан Нінг, Сонгкхла 90220, Таїланд  
(82/2 Moo 9, Tumbol Rattapum, Amphur Khuan Nieng, Songkhla 90220, Thailand)

**Уповноважений представник в Україні:** Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"  
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, www.igar.ua, телефон/факс:  
+380445853455

**Серії:** Для розміру S (6-7): B818679  
Для розміру M (7-8): C818679  
Для розміру L (8-9): D818679  
Для розміру XL (9-10): E818679  
Дата виготовлення: 2026-07  
Дата закінчення терміну придатності: 2031-07

### Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR High Risk

| Розміри                                |                                   | Маленький<br>(S) | Середній<br>(M) | Великий<br>(L) | Екстра-<br>великий<br>(XL) | Екстра-<br>Екстра<br>великий<br>(XXL) | Всього    |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Кількість коробок                      |                                   | 48               | 840             | 960            | 580                        | -                                     | 2 428     |
| Кількість рукавичок (штук)             |                                   | 24 000           | 420 000         | 480 000        | 290 000                    |                                       | 1 214 000 |
| Тест на водонепроникність              |                                   | 10               | 173             | 198            | 119                        | -                                     | 500       |
| Візуальний огляд/ поверхнева перевірка |                                   | 10               | 173             | 198            | 119                        | -                                     | 500       |
| Для кожного розміру                    |                                   | 13               | 13              | 13             | 13                         | -                                     | 52        |
| Пакування                              | Транспортна/пакети                | 1                | 17              | 19             | 12                         | -                                     | 49        |
|                                        | Групово/ внутрішнє пакування      | 1                | 17              | 19             | 12                         | -                                     | 49        |
| Лабораторні тести                      | Міцність на розрив & EAB-ASTMD412 | -                | -               | -              | -                          | -                                     | -         |
|                                        | Міцність на розрив EN-455-2       | -                | -               | -              | -                          | -                                     | -         |
|                                        | Вміст видаленого білку            | -                | -               | -              | -                          | -                                     | -         |
|                                        | Вміст залишку пудри               | -                | -               | -              | -                          | -                                     | -         |

#### Розділ-1 Випробування на водонепроникність

| ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1,<br>Звичайна перевірка | AQL: 1.5 |   | Прийнятна кількість: 14 |    | Кількість відхилення: 15 |        |
|--------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------|----|--------------------------|--------|
| Дефекти                                                      | S        | M | L                       | XL | XXL                      | Всього |
| Надриви                                                      | 0        | 0 | 0                       | 0  | -                        | 0      |
| Видимі отвори                                                | 0        | 0 | 0                       | 0  | -                        | 0      |
| Маленькі отвори                                              | 0        | 3 | 3                       | 1  | -                        | 7      |
| Всього                                                       | 0        | 3 | 3                       | 1  | -                        | 7      |

**Висновок:** відповідає

#### Розділ 2 – Візуальний/ Перевірка обробки поверхні

| ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1,<br>Звичайна перевірка | AQL: 2.5 | Прийнятна кількість: 21 | Кількість відхилення: 22 |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|

|                                                      |   |   |   |    |     |        |
|------------------------------------------------------|---|---|---|----|-----|--------|
| Дефекти                                              | S | M | L | XL | XXL | Всього |
| Пошкоджена поверхня                                  | 0 | 0 | 0 | 0  | -   | 0      |
| Великі комки (< 10мм, < 5 мм)                        | 0 | 0 | 0 | 0  | -   | 0      |
| Чужорідні частинки >2 мм                             | 0 | 0 | 0 | 0  | -   | 0      |
| Плями, що не видаляються/ Брудні                     | 0 | 1 | 1 | 0  | -   | 2      |
| Липкі у внутрішній частині/ Липкі у складці (> 10мм) | 0 | 1 | 2 | 1  | -   | 4      |
| Липкі зовні / Липкі рукавички                        | 0 | 0 | 0 | 0  | -   | 0      |
| Подвійно занурені                                    | 0 | 0 | 0 | 0  | -   | 0      |
| Без бульбашка / Вкраплення не скатані                | 0 | 0 | 0 | 0  | -   | 0      |
| Знежирення латексу (> 2 мм)                          | 0 | 0 | 0 | 0  | -   | 0      |
| Полімерне нанесення                                  | 0 | 0 | 0 | 0  | -   | 0      |
| Змішаний розмір/ Змішаний вид                        | 0 | 0 | 0 | 0  | -   | 0      |
| Всього                                               | 0 | 2 | 3 | 1  | -   | 6      |

**Висновок:** відповідає

|                                                                |          |                            |                         |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|
| Розділ 3 - Розміри                                             |          |                            |                         |
| ISO 2859 Спеціальна експертиза Рівень 2,<br>Звичайна перевірка | AQL: 4.0 | Прийнятна кількість:<br>01 | Кількість відхилень: 02 |

|     | Опис (мм)        |        | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | Кількість<br>рукавичок з<br>дефектами |
|-----|------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| S   | Товщи<br>на (мм) | Пальці | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 00                                    |
|     |                  | Долоня | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 00                                    |
|     | Ширина долоні    |        | 84   | 85   | 84   | 85   | 86   | 85   | 84   | 84   | 85   | 86   | 85   | 85   | 86   | 00                                    |
|     | Довжина          |        | 287  | 285  | 286  | 283  | 284  | 282  | 281  | 291  | 286  | 289  | 290  | 281  | 285  | 00                                    |
| M   | Товщи<br>на(мм)  | Пальці | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 00                                    |
|     |                  | Долоня | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 00                                    |
|     | Ширина долоні    |        | 97   | 98   | 97   | 98   | 96   | 97   | 96   | 95   | 96   | 97   | 96   | 95   | 95   | 00                                    |
|     | Довжина          |        | 283  | 284  | 287  | 289  | 286  | 282  | 289  | 291  | 286  | 284  | 283  | 285  | 283  | 00                                    |
| L   | Товщи<br>на(мм)  | Пальці | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 00                                    |
|     |                  | Долоня | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 00                                    |
|     | Ширина долоні    |        | 105  | 106  | 106  | 107  | 106  | 108  | 106  | 107  | 106  | 108  | 106  | 107  | 108  | 00                                    |
|     | Довжина          |        | 290  | 289  | 281  | 285  | 284  | 287  | 286  | 283  | 282  | 289  | 288  | 284  | 283  | 00                                    |
| XL  | Товщи<br>на (мм) | Пальці | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 00                                    |
|     |                  | Долоня | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 00                                    |
|     | Ширина долоні    |        | 115  | 114  | 115  | 116  | 114  | 115  | 116  | 117  | 115  | 115  | 116  | 117  | 116  | 00                                    |
|     | Довжина          |        | 292  | 285  | 284  | 287  | 286  | 283  | 280  | 281  | 288  | 286  | 293  | 286  | 283  | 00                                    |
| XLL | Товщи<br>на(мм)  | Пальці | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                                     |
|     |                  | Долоня | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                                     |
|     | Ширина долоні    |        |      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                                     |
|     | Довжина          |        |      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                                     |

Рукавички мають валик на манжеті.; Вага рукавички: Не менше ніж 14 грам штука.; Для одноразового використання.; Групова упаковка 50 шт (25 пар).

Транспортний короб 500 шт (250 пар).

/підпис/

Головний директор з якості

Дата: 04.08.2026

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції Діппед Продактс (Таїланд) Лтд., Декларація №36-02/2020 від "01" серпня 2024 року (редакція 2) року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



*[Handwritten signature]*

Биков В.Г.